



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton, Típus: N2



Rendelési adatok

Rendelés száma	441190 N2
GTIN	7290005395055
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.

Erőse méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. **Vario** mérőműszer felfogó Ø 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.

Finombeállítás a mérőóra befogónál.

Különleges tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Keresztkar Ø D₁: 16 mm

Keresztkar hossza L₁: 225 mm

Oszlop Ø D₂: 16 mm

Oszlop magassága L₂: 260 mm

Csatlakozó menet: M8 külső menet

Tartóerő: 1000 N

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	M8 külső menet
Oszlop $\varnothing D_2$	16 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Keresztkar hossza L_1	225 mm
Tartóerő	1000 N
Mágnestalp hossza	75 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Oszlop magassága L_2	260 mm
Keresztkar $\varnothing D_1$	16 mm
Termék fajtája	Messtativ

Tartozék

Rudazat rögzítő univerzális mérőóra állványokhoz mérőóra állványrudazat \varnothing -höz 16/16 mm	440351 16/16
Állványtalp Típus 0	442120 0
Állványtalp Típus 1	442140 1
Állványtalp Típus 0	442140 0
Vario mérőóra befogó Típus FA1500	440401 FA1500
Állványtalp Típus 1	442120 1
Állványtalp Típus V	442120 V
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0