

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón, Kinyúlás: 220mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	440800 220
GTIN	4260180710892
Árucikk kategória	46Q

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. **Mágneses láb** prizmás talppal. Erős állandó mágnes. Forgókapcsoló a mágneses erő be- és kikapcsolására. A mágneses erő a sík hátoldalon és a prizmás talpon keresztül hat.

Tartalom:

440868 sz. 1 méretű mágnes talp.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Műszaki leírás

Tartóerő	800 N
Mágnestalp magassága	55 mm
Mágnestalp hossza	60 mm
Kinyúlás	220 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet
Mágnestalp szélessége	50 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
Csillagfogantyú Típus 3	440850 3
Tartalék dugattyú Típus 3	440830 3
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Mérőóra tartó	440860
Állványtalp Típus 1	440868 1