



Digitális univerzális tolómérő DIGI ULISSE I/E, Méréstartomány: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	417700 250
GTIN	2050001670816
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez használható cserélhető mérőbetétekkel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Tolómérő, Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret. Cserélhető mérőbetétek 2,5 mm gömb Ø-vel

Opcionális tartozék:

A 400 – 650 mérethez minden 434900 – 4910 sz. tartalék és speciális tapintó M2,5 menettel használható, adatkábel 498948 sz.

Figyelem:

További mérőbetétek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Külső méréstartomány	0 - 210 mm
Méréstartomány	0 - 250 mm
Belső méréstartomány	24 - 250 mm
Mérőbetét gömb Ø	2,5 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Csőr hossz	64 mm

Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Tartozékok tolómérőhöz Típus TAST	417701 TAST
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Tartozékok tolómérőhöz Típus BUCHSE	417701 BUCHSE

Csatlakozókábel Duplex Típus USB2

498950 USB2