

HOLEX**3-D csuklós kar, Típus: 120****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 442114 120 |
| GTIN | 4045197551214 |
| Árucikk kategória | 42D |

Leírás**Kivitel:**

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Csuklós kar hossza L ₂ | 51 mm |
| Külső menet Ø alul | M5 |
| Csuklós kar hossza L ₁ | 56 mm |
| Belső menet Ø felül | M6 |
| Termék fajtája | Mérőóra állvány |

Tartozék

| | |
|---------------------------------|------------|
| Befogó mérőállványhoz Típus K1 | 442100 K1 |
| Befogó mérőállványhoz Típus H | 442100 H |
| Állványtalp Típus S | 442140 S |
| Befogó mérőállványhoz Típus K2 | 442100 K2 |
| Befogó mérőállványhoz Típus QR | 442100 QR |
| Befogó mérőállványhoz Típus CA | 442100 CA |
| Befogó mérőállványhoz Típus 2SM | 442104 2SM |
| Befogó mérőállványhoz Típus 2SM | 442100 2SM |
| Állványtalp Típus S | 442120 S |