

Mitutoyo**Digitális műhelytolómérő mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415350 500
GTIN	4946368124827
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

497080 és 497100 sz. adatkábel.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 500 mm
Csőrhossz	150 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,06 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó

Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357