



## Hosszmérőszalag CJL-INOX, Szalaghossz: 4800mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415198 4800
GTIN	2050001677082
Árucikk kategória	46P

### Leírás

**Kivitel:**

INOX CJL hosszmérőszalagok párhuzamos lapú távolságok mérésére. Osztástávolság 1 mm. Precíz, kontrasztos lézeres skálázás. Leolvasás 0,1 mm. A skála hibahatára DIN 866 szerint.

**Figyelem:**

Átmérő- és kerületmérésre szolgáló mérőszalagot lásd a 465680; 465682 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Szalaghossz	4800 mm
Szalagszélesség	16 mm
Méréstartomány	3400 - 4800 mm
Szabvány	DIN 866
Leolvasás	0,1 mm
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Kalibrálás	G2
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásKerületmérő szalag Maximális hossz 6000 mm	026280 6000
--	-------------

