



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	441210 2
GTIN	4045197441119
Árucikk kategória	42D

Leírás

Kivitel:

Mágneses mérőóra állvány finombeállítással. A stabil rudazat keresztkarral tetszés szerint állítható. Mágneses láb prizmás talppal és forgókapcsolóval. Mérőóra befogó \varnothing 6 mm és \varnothing 8 mm befogószárokhoz.

Keresztkar \varnothing D₁: 14 mm

Keresztkar hossza L₁: 200 mm

Oszlop \varnothing D₂: 20 mm

Oszlop magassága L₂: 350 mm

Csatlakozó menet: M10×1,25 külső menet

Tartóerő: 1300 N

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	M10×1,25 külső menet
Mágnestalp magassága	55 mm
Keresztkar \varnothing D ₁	14 mm
Oszlop magassága L ₂	350 mm

Oszlop $\varnothing D_2$	20 mm
Mágnestalp hossza	117 mm
Keresztkar hossza L_1	200 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Tartóerő	1300 N
Termék fajtája	Messtativ

Tartozék

Állványtalp Típus 2	442140 2
---------------------	----------