

**Mitutoyo****Digitális karbon tolómérő, Méréstartomány: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415400 1500
GTIN	4946368125282
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki. Mozgató tolókéval az állandó mérőerő érdekében. Rendkívül könnyű. Előválasztható névleges érték (Preset), belső és külső mérés átkapcsolás (Offset).

**Funkció:**

IP66: Erős vízsugár, ill. átmeneti elárasztás és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497085 sz.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 1500 mm
Súly	1,46 kg
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	20 mm
Csőrhossz	150 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1

Elem típusa	SR44
IP védettségi osztály	IP 66
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,09 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Adó Típus S11E	498966 S11E
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965