



Digitális műhelytolómérő TWIN-CAL IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 1000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415357 1000
GTIN	7630041106473
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű 11 mm-es digitális kijelző, „Soft touch” ház, automatikus kikapcsolás (2h), TLC-TWIN interfész az adatátvitelhez. Kb. 12000 óra működési idő.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Műszaki leírás

Belső mérőszár Ø	20 mm
Csőrhossz	150 mm
Méréstartomány	0 - 1000 mm
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB