



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton, Típus: 600



Rendelési adatok

Rendelés száma	441150 600
GTIN	7290005395130
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Univerzális mérőóra-befogó finombeállítással, Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 col befogószárokhoz és tartóprizmával rendelkező mérőkészülékekhez.

Párbeszédablak szöveg:

Finombeállítás a mérőóra befogónál

Műszaki leírás

Mágnestalp szélessége	50 mm
Csuklós kar hossza L ₂	223 mm
Mágnestalp hossza	120 mm
Tartóerő	1300 N

Mágnestalp magassága	55 mm
Csuklós kar hossza L ₁	287 mm
Kinyúlás	580 mm
Maximális terhelés	14 kg
Csatlakozó menet alul	M10×1,25
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Állványtalp Típus 2	442120 2
Állványtalp Típus 2	442140 2
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Állványtalp Típus F	442120 F
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Állványtalp hidraulikus finombeállítással Típus 2	440865 2
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 600	442114 600
3-D csuklós kar Típus 600	442110 600
Állványtalp Típus 2	440868 2
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H