



## Mérőóra állvány finombeállítással a mágneses talpon, Típus: N0



### Rendelési adatok

Rendelés száma	441195 N0
GTIN	7290005397318
Árucikk kategória	46G

### Leírás

#### Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.

Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. **Vario** mérőműszer felfogó Ø 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.

**Finombeállítással a mágneses talpon.** µm-es szögtapintós mérőórák beállításánál előnyös, mivel a rudazatot a kézi erő nem befolyásolja.

#### Különleges tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Keresztkar Ø D<sub>1</sub>: 8 mm

Keresztkar hossza L<sub>1</sub>: 110 mm

Oszlop Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Oszlop magassága L<sub>2</sub>: 120 mm

Csatlakozó menet: M5 külső menet

Tartóerő: 320 N

### Műszaki leírás

Oszlop $\varnothing D_2$	10 mm
Oszlop magassága $L_2$	120 mm
Mágnestalp hossza	40 mm
Mágnestalp magassága	35 mm
Tartóerő	320 N
Mágnestalp szélessége	30 mm
Keresztkar hossza $L_1$	110 mm
Keresztkar $\varnothing D_1$	8 mm
Csatlakozó menet	M5 külső menet
Termék fajtája	Messtativ

## Tartozék

Vario mérőóra befogó Típus FA1210	440401 FA1210
Rudazat rögzítő univerzális mérőóra állványokhoz mérőóra állványrudazat $\varnothing$ -höz 10/8 mm	440351 10/8
Állványtalp Típus S	442140 S
Állványtalp Típus S	442120 S
Állványtalp finombeállítással Típus S	442125 S