

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulikus mérőóra-állvány rudazat (talp nélkül) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón, Kinyúlás: 260mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	440840 260
GTIN	4260180710069
Árucikk kategória	46Q

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetőek. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. Csak állvány rudazat talp **nélkül**.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Műszaki leírás

Kinyúlás	260 mm
Tartóerő	800 N

Csatlakozó menet	M8 külső menet
Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Tömítőgyűrű készlet Típus 1	440855 1
Állványtalp Típus 1	440868 1
Csillagfogantyú Típus 4	440850 4
Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Mérőóra tartó	440860
Tartalék dugattyú Típus 4	440830 4