

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón, Kinyúlás: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	440800 300
GTIN	4260180710038
Árucikk kategória	46Q

### Leírás

#### Kivitel:

**Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához.** A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. **Mágneses láb** prizmás talppal. Erős állandó mágnes. Forgókapcsoló a mágneses erő be- és kikapcsolására. A mágneses erő a sík hátoldalon és a prizmás talpon keresztül hat.

#### Tartalom:

440868 sz. 1 méretű mágnes talp.

#### Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

### Műszaki leírás

Tartóerő	800 N
Mágnestalp szélessége	50 mm
Kinyúlás	300 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet
Mágnestalp hossza	60 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Termék fajtája	Mérőóra állvány

## Tartozék

Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
Csillagfogantyú Típus 4	440850 4
Tömítőgyűrű készlet Típus 1	440855 1
Tartalék dugattyú Típus 4	440830 4
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Állványtalp Típus 1	440868 1
Mérőóra tartó	440860