



Mérőóra állvány finombeállítással a mágneses talpon, Típus: N1



Rendelési adatok

Rendelés száma	441195 N1
GTIN	7290005398902
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.

Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. **Vario** mérőműszer felfogó Ø 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.

Finombeállítással a mágneses talpon. µm-es szögtapintós mérőórák beállításánál előnyös, mivel a rudazatot a kézi erő nem befolyásolja.

Különleges tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Keresztkar Ø D₁: 12 mm

Keresztkar hossza L₁: 185 mm

Oszlop Ø D₂: 14 mm

Oszlop magassága L₂: 203 mm

Csatlakozó menet: M8 külső menet

Tartóerő: 800 N

Műszaki leírás

Keresztkar hossza L ₁	185 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet
Mágnestalp szélessége	50 mm
Oszlop Ø D ₂	14 mm
Keresztkar Ø D ₁	12 mm
Tartóerő	800 N
Oszlop magassága L ₂	203 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Mágnestalp hossza	60 mm
Termék fajtája	Messtativ

Tartozék

Állványtalp Típus V	442120 V
Vario mérőóra befogó Típus FA1410	440401 FA1410
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0
Állványtalp Típus 1	442140 1
Állványtalp Típus 0	442140 0
Állványtalp Típus 0	442120 0
Rudazat rögzítő univerzális mérőóra állványokhoz mérőóra állványrudazat Ø-höz 12/14 mm	440351 12/14
Állványtalp Típus 1	442120 1