



## Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a mágnes talpon, Típus: 120SF



### Rendelési adatok

Rendelés száma	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Árucikk kategória	46G

### Leírás

#### Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Standard mérőóra-befogó Ø 8 mm-es befogósárhoz, tartóprizma, mágneses talp finombeállítással.

#### Párbeszédablak szöveg:

#### Finombeállítás a mágneses talpon

### Műszaki leírás

Mágnes talp szélessége	30 mm
Csuklós kar hossza L <sub>1</sub>	56 mm
Mágnes talp magassága	35 mm
Mágnes talp hossza	40 mm

Kinyúlás	178 mm
Tartóerő	320 N
Csuklós kar hossza L <sub>2</sub>	51 mm
Maximális terhelés	2,7 kg
Csatlakozó menet alul	M5
Termék fajtája	Mérőóra állvány

## Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
3-D csuklós kar Típus 120	442114 120
Vario mérőóra befogó Típus FA1100	440401 FA1100
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Állványtalp finombeállítással Típus S	442125 S
Állványtalp Típus S	442140 S
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 120	442110 120
Állványtalp Típus S	442120 S
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1