

HOLEX**3-D csuklós kar, Típus: 290****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442114 290
GTIN	4045197551238
Árucikk kategória	42D

Leírás**Kivitel:**

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé.

Műszaki leírás

Külső menet Ø alul	M8
Belső menet Ø felül	M6
Csuklós kar hossza L ₁	149 mm
Csuklós kar hossza L ₂	129 mm
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Állványtalp Típus 0	442140 0
Állványtalp Típus 1	442120 1
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Állványtalp Típus V	442120 V
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Állványtalp Típus 0	442120 0
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Állványtalp Típus K3	442120 K3
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus 1	442140 1