

**HOLEX®****Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 3000 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415530 3000
GTIN	4045197348562
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható, digitális kijelző. Optimális vezetési- és sikliási tulajdonságok a **kettős prizma-vezetőnek** köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, finomkőszőrült. A bal mérőcsőr eltolható.

Sylvac elektronikával.

**Tartalom:**

Gyári vizsgálati jegyzőkönyv. 1000-es méretig műanyag tokkal, 1500-as mérettől stabil szállítási csomagolással.

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Csomagolás: Stabil doboz

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,01 mm

Hibahatár: 0,25 mm

Csőrhossz: 150 mm

Belső mérőszár Ø: 20 mm

Súly: 3,4 kg

**Műszaki leírás**

Belső mérőszár Ø	20 mm
Súly	3,4 kg
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	150 mm
Méréstartomány	0 - 3000 mm
Leolvasás	0,01 mm

Hibahatár	0,25 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	digitális
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 3000 mm	011030 3000

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Nemzetközi méret CR2032	081560 CR2032
-------------------------------------------------------	---------------