

HOLEX**Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 418000 100 |
| GTIN | 4045197326997 |
| Árucikk kategória | 41Z |

Leírás**Kivitel:**

Mérősín és nónius, tisztán gravírozott skálázással. Finomkösörült mérőfelületek. Mattkrómozott nónius. A mérősínt elöl edzett, finom mérőcsappal látták el (1,0 mm Ø, 8 mm hosszú). **Mérősín átfordítható.**

Tartalom:

500-as mérettől dobozban.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|------------|
| Nónius-hossz | 39 mm |
| Méréstartomány | 0 - 100 mm |
| Mérőszár a | 1 mm |
| Híd hossza | 50 mm |
| Mérősín keresztmetszete | 8×3 mm |
| Mérőszár b | 8 mm |
| Osztás | 1/20 mm |
| Csomagolás | Tok |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Méréstechnika | analóg |

| | |
|------------------|----------------------|
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | edzett |
| Kalibrálás | A1 |
| Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm | 021000 200 |
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm | 021010 200 |