

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón, Kinyúlás: 400mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 440800 400    |
| GTIN              | 4260180710045 |
| Árucikk kategória | 46Q           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához.** A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. **Mágneses láb** prizmás talppal. Erős állandó mágnes. Forgókapcsoló a mágneses erő be- és kikapcsolására. A mágneses erő a sík hátoldalon és a prizmás talpon keresztül hat.

#### Tartalom:

440868 sz. 2 méretű mágnes talp.

#### Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

## Műszaki leírás

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Kinyúlás                        | 400 mm          |
| Tartóerő                        | 1000 N          |
| Csatlakozó menet                | M10 külső menet |
| Mágnestalp szélessége           | 50 mm           |
| Mágnestalp hossza               | 81 mm           |
| Mágnestalp magassága            | 55 mm           |
| Csatlakozó menet elhelyezkedése | oldalt          |
| Termék fajtája                  | Mérőóra állvány |

## Tartozék

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz | 440859   |
| Tartalék dugattyú Típus 4             | 440830 4 |
| Mérőóra tartó                         | 440860   |
| M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz     | 440858   |
| Tömítőgyűrű készlet Típus 1           | 440855 1 |
| Csillagfogantyú Típus 4               | 440850 4 |