



## Mérőóra állvány finombeállítással a mágneses talpon, Típus: N2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	441195 N2
GTIN	7290005398797
Árucikk kategória	46G

### Leírás

#### Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.

Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. **Vario** mérőműszer felfogó Ø 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.

**Finombeállítással a mágneses talpon.** µm-es szögtapintós mérőórák beállításánál előnyös, mivel a rudazatot a kézi erő nem befolyásolja.

#### Különleges tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Keresztkar Ø D<sub>1</sub>: 16 mm

Keresztkar hossza L<sub>1</sub>: 225 mm

Oszlop Ø D<sub>2</sub>: 16 mm

Oszlop magassága L<sub>2</sub>: 260 mm

Csatlakozó menet: M8 külső menet

Tartóerő: 1000 N

### Műszaki leírás

Mágnestalp hossza	75 mm
Oszlop magassága L <sub>2</sub>	260 mm
Keresztkar Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Tartóerő	1000 N
Keresztkar hossza L <sub>1</sub>	225 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Oszlop Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet
Termék fajtája	Messtativ

## Tartozék

Állványtalp Típus 0	442120 0
Vario mérőóra befogó Típus FA1410	440401 FA1410
Rudazat rögzítő univerzális mérőóra állványokhoz mérőóra állványrudazat Ø-höz 16/16 mm	440351 16/16
Állványtalp Típus 0	442140 0
Állványtalp Típus 1	442140 1
Állványtalp Típus 1	442120 1
Állványtalp Típus V	442120 V
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0