



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a mágnes talpon, Típus: 240



Rendelési adatok

Rendelés száma	441170 240
GTIN	7290005397431
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Standard mérőóra-befogó Ø 8 mm-es befogósárhoz, tartóprizma, mágneses talp finombeállítással.

Párbeszédablak szöveg:

Finombeállítás a mágneses talpon

Műszaki leírás

Mágnes talp szélessége	50 mm
Mágnes talp magassága	55 mm
Mágnes talp hossza	60 mm
Csuklós kar hossza L ₁	110 mm

Csuklós kar hossza L ₂	101 mm
Tartóerő	800 N
Kinyúlás	282 mm
Maximális terhelés	4 kg
Csatlakozó menet alul	M8
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus 1	442120 1
Állványtalp Típus K3	442120 K3
Állványtalp Típus 1	442140 1
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Állványtalp Típus 0	442140 0
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Állványtalp Típus 0	442120 0
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Állványtalp Típus 1	440868 1
Vario mérőóra befogó Típus FA1100	440401 FA1100
Állványtalp Típus V	442120 V