



Digitális univerzális tolómérő DIGI ULISSE I/E, Méréstartomány: 650mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	417700 650
GTIN	2050001670847
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez használható cserélhető mérőbetétekkel. Adatkimenet RS232C.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Tolómérő, Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret. Cserélhető mérőbetétek 3 mm gömb Ø-vel és szorítópersellyel, M 2,5 belső menettel.

Opcionális tartozék:

A 400 – 650 mérethez minden 434900 – 4910 sz. tartalék és speciális tapintó M2,5 menettel használható, adatkábel 498948 sz.

Figyelem:

További mérőbetétek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Külső méréstartomány	0 - 570 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Mérőbetét gömb Ø	3 mm
Méréstartomány	0 - 650 mm
Csőrhossz	103 mm

Belső mérésstartomány	42 - 650 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,04 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021000 1000

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Tartozékok tolómérőhöz Típus TAST	417701 TAST

Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tartozékok tolómérőhöz Típus BUCHSE	417701 BUCHSE
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 10	434900 10

Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 17	434900 17