

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulikus kis állvány mágneses talppal



Rendelési adatok

Rendelés száma	441000
GTIN	4260180710113
Árucikk kategória	46Q

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. **Hidraulikus kisméretű állvány** extra erős fazékmágnessel, a 085940 sz. 35-ös mérethez hasonló, de nem kapcsolható. A mágneses erő a kettős burkolaton át csak lefelé hat. Védőlappal. **Különösen alkalmas szögtapintós mérőórákkal való használathoz.** A talpon található finombeállítást a mágnesen helyezték el a forgathatóan.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérsékletre való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Műszaki leírás

Kinyúlás	150 mm
Mágnestalp Ø	35 mm
Tartóerő	147 N
Mágnestalp magassága	30 mm
Csatlakozó menet	M6 belső menet
Termék fajtája	Mérőóra állvány