

**Mahr****Digitális tolómérő MarCal mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415320 500
GTIN	4059192002923
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:****Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Leppelt mérőfelületek.**

A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032-es méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Belső mérőszár Ø	20 mm
Csőrhossz	150 mm
Méréstartomány	0 - 500 mm
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm

Hibahatár	0,04 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500

## Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2