

Mitutoyo**Digitális tolómérő IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 200 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415354 200
GTIN	4946368727103
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Különleges tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

IP védeettségi osztály: IP 67

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,01 mm

Hibahatár: 0,04 mm

Csőrhossz: 60 mm

Belső mérőszár Ø: 10 mm

Műszaki leírás

Csőrhossz	60 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 200 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Leolvasás	0,01 mm

Hibahatár	0,04 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	011030 200
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	011050 200

Tartozék

Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357