



Állványtalp, Típus: S



Rendelési adatok

Rendelés száma	442120 S
GTIN	7290003236053
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Magasság	35 mm
Hossz	40 mm
Kivitel	Kapcsolómágnes
Tartóerő	320 N
Szélesség	30 mm
Csatlakozó menet	M5
Termék fajtája	Mágnestalp

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
3-D csuklós kar Típus 120	442110 120
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 120	442114 120
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Kapcsoló mágneses talphoz Típus S	440762 S