

HOLEX**Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418000 200
GTIN	4045197203588
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Mérőszín és nónius, tisztán gravírozott skálázással. Finomkőszőrült mérőfelületek.
Mattkrómozott nónius.

Tartalom:

500-as mérettől dobozban.

Műszaki leírás

Mérőszín keresztmetszete	8×3 mm
Nónius-hossz	39 mm
Méréstartomány	0 - 200 mm
Híd hossza	100 mm
Osztás	1/20 mm
Mérőszár b	7 mm
Mérőszár a	5 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A1
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200