



3-D csuklós kar, Típus: 120



Rendelési adatok

Rendelés száma	442110 120
GTIN	7290005397042
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé.

Műszaki leírás

Csuklós kar hossza L_2	51 mm
Belső menet \varnothing felül	M6
Csuklós kar hossza L_1	56 mm
Külső menet \varnothing alul	M5
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
--------------------------------	-----------

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Tartalék forgómarkolat 3D csuklós karhoz Típus 240	442112 240
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus S	442120 S