

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidraulikus mérőóra-állvány rudazat (talp nélkül) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón, Kinyúlás: 400mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	440840 400
GTIN	4260180710083
Árucikk kategória	46Q

### Leírás

#### Kivitel:

**Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához.** A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetőek. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. Csak állvány rudazat talp **nélkül**.

#### Opcionális tartozék:

440868 sz. 2 méretű és 440865 sz. 1 méretű mágnesszalp.

#### Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

### Műszaki leírás

Kinyúlás	400 mm
----------	--------

Csatlakozó menet	M10 külső menet
Tartóerő	1000 N
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Termék fajtája	Mérőóra állvány

## Tartozék

Tartalék dugattyú Típus 4	440830 4
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Mérőóra tartó	440860
Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
Csillagfogantyú Típus 4	440850 4
Állványtalp Típus 2	440868 2
Tömítőgyűrű készlet Típus 1	440855 1