



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a mágnes talpon, Típus: 290



Rendelési adatok

Rendelés száma	441170 290
GTIN	7290005397363
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Standard mérőóra-befogó Ø 8 mm-es befogószárhoz, tartóprizma, mágneses talp finombeállítással.

Párbeszédablak szöveg:

Finombeállítás a mágneses talpon

Műszaki leírás

Tartóerő	800 N
Mágnes talp magassága	55 mm
Mágnes talp szélessége	50 mm
Csuklós kar hossza L ₁	133 mm

Csuklós kar hossza L ₂	113 mm
Maximális terhelés	8 kg
Kinyúlás	317 mm
Mágnestalp hossza	60 mm
Csatlakozó menet alul	M8
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Állványtalp Típus K3	442120 K3
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus 0	442140 0
Állványtalp Típus 1	442120 1
Állványtalp Típus 0	442120 0
Állványtalp Típus V	442120 V
Állványtalp Típus 1	442140 1
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Állványtalp Típus 1	440868 1
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Vario mérőóra befogó Típus FA1100	440401 FA1100