

**Mitutoyo****Digitális tolómérő IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 300 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415354 300
GTIN	4946368585352
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Különleges tartozék:**

Adatkábel 497085 sz.

IP védeettségi osztály: IP 67

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,01 mm

Hibahatár: 0,05 mm

Csőrhossz: 90 mm

Belső mérőszár Ø: 10 mm

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 300 mm
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	10 mm
Csőrhossz	90 mm
Leolvasás	0,01 mm

Hibahatár	0,05 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	011030 300
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	011050 300

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D2	497085 D2