

HOLEX**Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418000 300
GTIN	4045197203595
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomkösörült mérőfelületek.
Mattkrómozott nóniusz.

Tartalom:

500-as mérettől dobozban.

Műszaki leírás

Osztás	1/20 mm
Híd hossza	150 mm
Mérősin keresztmetszete	12×4 mm
Nóniusz-hossz	39 mm
Mérőszár b	9 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Mérőszár a	6 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A1
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300