

Mahr**Digitális műhelytolómérő, könnyített kivitelű, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415510 800
GTIN	2050001060235
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Digitális műhelytolómérő könnyített kivitelben. Nagy digitális kijelző. Pengecsúcsokkal és prizmavezetővel.

Rozsdamentes, edzett és köszörült mérőcsőrök és csúcsok. A prizmavezető miatt könnyű, precíz járás. Alumínium sín és tolóka. 50 % súlynyereség. A kemény eloxált felület (1100HV) miatt kopás- és karcolásálló (kerámiához hasonló).

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Csőrhossz	150 mm
Kalibrálás	A1
Súly	1,6 kg
Méréstartomány	0 - 800 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,07 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------