



## Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	418000 500
GTIN	4045197203601
Árucikk kategória	41Z

### Leírás

**Kivitel:**

Mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek. Mattkrómozott nóniusz.

**Tartalom:**

500-as mérettől dobozban.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 500 mm
Híd hossza	150 mm
Mérőszár a	6 mm
Nóniusz-hossz	39 mm
Osztás	1/20 mm
Mérősin keresztmetszete	12×4 mm
Mérőszár b	9 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Mérési eltérés E MPE	±0,1 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A1
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

### Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500