



## Mágneses mérőóra állvány finombeállítással, Típus: 0



### Rendelési adatok

Rendelés száma	441210 0
GTIN	4045197367396
Árucikk kategória	42D

### Leírás

#### Kivitel:

Mágneses mérőóra állvány finombeállítással. A stabil rudazat keresztkarral tetszés szerint állítható. Mágneses láb prizmás talppal és forgókapcsolóval. Mérőóra befogó  $\varnothing 6$  mm és  $\varnothing 8$  mm befogószárokhoz.

Keresztkar  $\varnothing D_1$ : 10 mm

Keresztkar hossza  $L_1$ : 150 mm

Oszlop  $\varnothing D_2$ : 12 mm

Oszlop magassága  $L_2$ : 175 mm

Csatlakozó menet: M8 külső menet

Tartóerő: 800 N

### Műszaki leírás

Oszlop magassága $L_2$	175 mm
Keresztkar hossza $L_1$	150 mm
Keresztkar $\varnothing D_1$	10 mm
Oszlop $\varnothing D_2$	12 mm

Mágnestalp szélessége	50 mm
Mágnestalp hossza	60 mm
Tartóerő	800 N
Mágnestalp magassága	55 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet
Termék fajtája	Messtativ

---

## Tartozék

Állványtalp Típus 0	442140 0
---------------------	----------