

HOLEX**Fűrész tárcsa befogó, Fűrészlap Ø-höz d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	345510 32
GTIN	4045197698759
Árucikk kategória	32X

Leírás**Kivitel:**

Nemesítve, külső és belső Ø köszörülve, szárkivitel DIN 1835 B szerint. Körfutási pontosság 0,01 mm. **Befogás menesztőlapos befogóval, furat Ø (d₃) 20 ill. 25 mm.**

Felhasználás:

175000 – 179820 sz. fűrész tárcsa befogásához (d₁) 20 – 100 mm Ø-vel és 0,2 – 6 mm fűrész tárcsa vastagsággal.

Tartalom:

Felfogótüske, felfogócsavar és közgyűrű.

Műszaki leírás

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₄	16 mm
Hossz L	105 mm
Fűrészlap Ø-höz d ₁	32 mm
A	55 mm
Ø d ₂	8 mm
Termék fajtája	Fűrészlap-befogó

Tartozék

Tartalék tárcsa körfűrész befogóhoz Fűrészlap Ø-höz d1 32 mm

345561 32

Tartalék csavar fűrészlap befogóhoz Fűrészlap Ø-höz d1 32 mm

345566 32