

HÖRGER & GÄSSLER

Mechanikus mágneses mérőóra állvány, Kinyúlás: 420mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	441100 420
GTIN	4260180711073
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

Minden csukló mechanikus központi rögzítéssel. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. Kapcsolható mágneses láb prizmás talppal. A hatósugáron belül minden helyzet elérhető. Finombeállítás nagy stabilitással Mérőóra befogó mérőórákhoz Ø 8 mm szárral vagy prizmával.

Tartalom:

440868 sz. 2 méretű mágnes talp.

Műszaki leírás

Tartóerő	1000 N
Mágnes talp magassága	55 mm
Kinyúlás	420 mm
Mágnes talp szélessége	50 mm
Csatlakozó menet	M10
Mágnes talp hossza	81 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt

Termék fajtája

Mérőóra állvány

Tartozék

Állványtalp hidraulikus finombeállítással Típus 2

440865 2

Állványtalp Típus 2

440868 2