

**5 pontos tolómérő, prizmaszög 108°, Øxméréstartomány: 2-40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Felhasználás:**

3 vagy 5 élű szerszámok méréséhez.

Műszaki leírás

Méréstartomány	2 - 40 mm
Kalibrálás	A1
Osztás	1/1000 coll
Osztás	1/20 mm
Leolvasás	0,05 mm
Hibahatár	0,05 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	3 és 5 pontos tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200