

**HOLEX****Mágneses mérőóra állvány finombeállítással, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	441210 1
GTIN	4045197441102
Árucikk kategória	42D

**Leírás****Kivitel:**

Mágneses mérőóra állvány finombeállítással. A stabil rudazat keresztkarral tetszés szerint állítható. Mágneses láb prizmás talppal és forgókapcsolóval. Mérőóra befogó  $\varnothing$  6 mm és  $\varnothing$  8 mm befogószárakhoz.

Keresztkar  $\varnothing$  D<sub>1</sub>: 14 mm

Keresztkar hossza L<sub>1</sub>: 160 mm

Oszlop  $\varnothing$  D<sub>2</sub>: 16 mm

Oszlop magassága L<sub>2</sub>: 220 mm

Csatlakozó menet: M8 külső menet

Tartóerő: 1000 N

**Műszaki leírás**

Oszlop $\varnothing$ D <sub>2</sub>	16 mm
Oszlop magassága L <sub>2</sub>	220 mm
Keresztkar hossza L <sub>1</sub>	160 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet

Mágnestalp hossza	80 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Keresztkar $\varnothing D_1$	14 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Tartóerő	1000 N
Termék fajtája	Messtativ

---

## Tartozék

Állványtalp Típus 1	442140 1
---------------------	----------