



Hosszmérőszalag CJL-INOX, Szalaghossz: 1000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415198 1000
GTIN	2050001677037
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

INOX CJL hosszmérőszalagok párhuzamos lapú távolságok mérésére. Osztástávolság 1 mm. Precíz, kontrasztos lézeres skálázás. Leolvasás 0,1 mm. A skála hibahatára DIN 866 szerint.

Figyelem:

Átmérő- és kerületmérésre szolgáló mérőszalagot lásd a 465680; 465682 sz. alatt.

Műszaki leírás

Szalaghossz	1000 mm
Méréstartomány	60 - 960 mm
Szalagszélesség	16 mm
Szabvány	DIN 866
Leolvasás	0,1 mm
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Kalibrálás	G2
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásKerületmérő szalag Maximális hossz 1000 mm	026280 1000
--	-------------

