

HOLEX**Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 500 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415528 500
GTIN	4045197492500
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, digitális kijelző. Optimális vezetési- és siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, finomkösörült. A bal mérőcsőr eltolható.

Tartalom:

Inkluzív gyári vizsgálati jegyzőkönyv. 1000-es méretig inkluzív műanyag tok, 1500-as mérettől stabil szállítási csomagolással.

Inkluzív 1 elem 081560 sz., LR44-es méret.

Csomagolás: Stabil doboz

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,01 mm

Hibahatár: 0,05 mm

Csőrhossz: 90 mm

Belső mérőszár Ø: 10 mm

Súly: 0,6 kg

Műszaki leírás

Csőrhossz	90 mm
Méréstartomány	0 - 500 mm
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	10 mm
Súly	0,6 kg

Leolvadás	0,01 mm
Hibahatár	0,05 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR44
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	digitális
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	011030 500
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	011050 500
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44	081560 LR44
--	-------------