

**HOLEX****Fűrész tárcsa befogó, Fűrészlap Ø-höz d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	345510 50
GTIN	4045197698773
Árucikk kategória	32X

**Leírás****Kivitel:**

Nemesítve, külső és belső Ø köszörülve, szárkivitel DIN 1835 B szerint. Körfutási pontosság 0,01 mm. **Befogás menesztőlapos befogóval, furat Ø (d<sub>3</sub>) 20 ill. 25 mm.**

**Felhasználás:**

175000 – 179820 sz. fűrész tárcsa befogásához (d<sub>1</sub>) 20 – 100 mm Ø-vel és 0,2 – 6 mm fűrész tárcsa vastagsággal.

**Tartalom:**

Felfogótüske, felfogócsavar és közgyűrű.

**Műszaki leírás**

Fűrészlap Ø-höz d <sub>1</sub>	50 mm
Ø d <sub>3</sub>	25 mm
Ø d <sub>4</sub>	24,5 mm
Hossz L	136 mm
A	78 mm
Ø d <sub>2</sub>	13 mm
Termék fajtája	Fűrészlap-befogó

**Tartozék**

Tartalék tárcsa körfűrész befogóhoz Fűrészlap Ø-höz d1 50 mm

345561 50

Tartalék csavar fűrészlap befogóhoz Fűrészlap Ø-höz d1 50 mm

345566 50