



Horony-tolómérő, Méréstartomány: 10-160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Árucikk kategória	41Z

Leírás

Felhasználás:

Belső horony \varnothing mérésére.

Műszaki leírás

Mérőnyúlvány B	3 mm
Csőrhossz L	25 mm
Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Mérőnyúlvány A	1,1 mm
Méréstartomány	10 - 160 mm
Leolvasás	0,05 mm
Hibahatár	0,1 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 200 mm

021010 200

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200