

**Mitutoyo****Digitális karbon tolómérő, Méréstartomány: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415400 600
GTIN	4946368125268
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki. Mozgató tolókével az állandó mérőerő érdekében. Rendkívül könnyű. Előválasztható névleges érték (Preset), belső és külső mérés átkapcsolás (Offset).

**Funkció:**

IP66: Erős vízszugár, ill. átmeneti elárasztás és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497085 sz.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 600 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	100 mm
Súly	0,67 kg
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1

Elem típusa	SR44
IP védettségi osztály	IP 66
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000

## Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Adó Típus S11E	498966 S11E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357