



Hosszmérőszalag CJL-INOX, Szalaghossz: 2200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415198 2200
GTIN	2050001677044
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

INOX CJL hosszmérőszalagok párhuzamos lapú távolságok mérésére. Osztástávolság 1 mm. Precíz, kontrasztos lézeres skálázás. Leolvasás 0,1 mm. A skála hibahatára DIN 866 szerint.

Figyelem:

Átmérő- és kerületmérésre szolgáló mérőszalagot lásd a 465680; 465682 sz. alatt.

Műszaki leírás

Méréstartomány	900 - 2200 mm
Szalaghossz	2200 mm
Szalagszélesség	16 mm
Szabvány	DIN 866
Leolvasás	0,1 mm
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Kalibrálás	G2
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásKerületmérő szalag Maximális hossz 3000 mm	026280 3000
--	-------------

