

Mahr**Digitális univerzális tolómérő készlet IP 67, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415551 200
GTIN	4059192003135
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez használható (leszúrások, hornyok, menetek, stb.). A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Tolómérő, 415556 sz. mélységmérő híd, 415557 sz. beállító etalon, 415558 sz. mérőerő-beállító készülék, 6 pár mérőbetét belső és külső méréshez, 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Figyelem:

További mérőbetétek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 200 mm
Csőrhossz	48 mm

Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A1
Kalibrálás	C8
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
KalibrálásMérőhíd Típus B	023360 B

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Mélységmérő híd75×7 mm Típus 75X7	415556 75X7
Mérőerő szerkezet Típus M	415558 M
Adó Típus S4E	498966 S4E
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Beállító etalon furatméréshez50 mm Típus 50	415557 50
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965