

**Horony-tolómérő, Méréstartomány: 26-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	417900 26-200
GTIN	4045197203564
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Felhasználás:**

Belső horony Ø mérésére.

Műszaki leírás

Csőrhossz L	60 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	26 - 200 mm
Osztás	1/20 mm
Mérőnyúlvány A	3 mm
Mérőnyúlvány B	7 mm
Leolvasás	0,05 mm
Hibahatár	0,1 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 200 mm

021010 200