



## Erősített csavarbak, Legmagasabb felfekvés: 1250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	374400 1250
GTIN	4020772072667
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- Nemesíthető acél orsó; festett nemesíthető acél test.
- Trapézmenetes orsó.

#### Figyelem:

Ø 12 mm központosító furattal 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

### Műszaki leírás

Legmagasabb felfekvés	1250 mm
Résközép-távolság	150 mm
Fej kulcsnyílás	65 mm
Legkisebb felfekvési magasság	710 mm
Horonyszélesség	26 mm
Teherbírás	40 kN
Talphossz	220 mm

Talp szélesség	190 mm
Típus	6435S
Termék fajtája	Satu