



Állványtalp, Típus: K3



Rendelési adatok

Rendelés száma	442120 K3
GTIN	7290005399947
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Csipesz lapos és íves felületeken való rögzítéshez

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Kivitel	Szorító 3 col
Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Csatlakozó menet	M8
Nyílásméret	75 mm
Termék fajtája	Mágnesstalp

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1