



Szorítóvas lépcsős fogazással, DIN 6314 Z, Horonyszélesség×teljes hossz: 7X50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	372000 7X50
GTIN	4020772070359
Árucikk kategória	35A

Leírás

Felhasználás:

Csak a 372200 sz. univerzális szorítóalátétekkel együtt.

Alapanyag:

Nemesíthető acél

Műszaki leírás

Magasság	10 mm
Teljes hossz	50 mm
Felfogó csavarokhoz	M6
Horonyszélesség	7 mm
Szélesség	20 mm
Típus	6314Z
Szabvány	DIN 6314 Z
Termék fajtája	Szorítóvas